

KAPPA

9651FTP250P64

EAN 4031582314526

디렉셔널 락이 있는 회전 캐스터, 하우징 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 이중 목적 베어링 및 테이퍼형 롤러 베어링이 있는 밀봉 스윙블 베어링, 쓰레디드 킹 핀 및 고정 장치 너트 고정, 그리스 니플, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 주철로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, 정밀 볼 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


기술 데이터

휠 직경	250 mm
휠 폭	80 mm
캐스터 너비	140 mm
플레이트 크기	175 x 140 mm
플레이트 홀 센터	140 x 105 mm
플레이트 홀	15 mm
덤-Ø	140 mm
오프셋	65 mm
회전간섭	390 mm
총 높이	305 mm
온도	- 10 / + 60 °C
표준	EN 12533
무게	15.874 kg
회전 반경	195 mm
트레드 경도	Shore D 42
동하중	1800 kg
정지하중	3600 kg


Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ● ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ● ○
부식 방지	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9651FTP250P64

EAN 4031582314526



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

