

# KAPPA

## 9651TOO150P63

EAN 4031582314618

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	150 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Medida de pletina	135 x 110 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Desplazamiento	58 mm
Interferencia de giro	398 mm
Altura total	200 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	4.156 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	800 kg
Capacidad de carga estática	1600 kg


### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ○ ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

### Dimensiones



### Estructura y montaje



# KAPPA

9651TOO150P63

EAN 4031582314618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

