

KAPPA

9651TOO150P63

EAN 4031582314618

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	50 mm
Dimension de platine	135 x 110 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	58 mm
Diamètre d'encombrement	398 mm
Hauteur	200 mm
Résistance à la température	- 40 / + 80 °C
Norme	EN 12533
Poids	4.156 kg
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	800 kg
Capacité de charge statique	1600 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ○ ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage



KAPPA

9651TOO150P63

EAN 4031582314618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

