

KAPPA

9651TOO150P63

EAN 4031582314618

Grozāmais ritentiņš ar virziena fiksētāju
 , Apvalks un plāksnīte metināta tērauda, cinka-hroma pārklājums, nosegts šarnīra gultnis ar duālu gultni un konusveida veltnīšu gultni, vītņota liela izmēra tapa un nodrošināts fiksētāja uzgrieznis, eļļošanas nipelis, riteņa ass ar uzgriezni
 , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, paredzēts lielai slodzei, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Riteņa diametrs	150 mm
Riteņa platums	50 mm
Platformas izmērs	135 x 110 mm
Platformas caurumu centri	105 x 80/75 mm
Platformas caurums	11 mm
Nobīde no centrālās ass	58 mm
Griešanās rādiuss	398 mm
Kopējais augstums	200 mm
Temperatūra	- 40 / + 80 °C
Standarts	EN 12533
Svars	4.156 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 75
Kravnesība - kustībā	800 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	1600 kg


Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ○ ○ ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9651TOO150P63

EAN 4031582314618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

