

KAPPA

9651TOO150P63

EAN 4031582314618

Поворотний ролик з фіксатором напрямку, корпус та диск, сталевий, зварний, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений шарнірний підшипник із підшипником подвійної цілі і конічним роликотпідшипником, нарізний шворінь та затискна запобіжна гайка, змащувальний ніпель, вісь колеса з гайкою, крплення пластины. Центр колеса із поліаміду, надміцний, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	150 MM
Ширина колеса	50 MM
розмір пластины	135 x 110 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
зсув	58 MM
Зчеплення шарніру	398 MM
Загальна висота	200 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	4.156 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	800 кг
допустиме навантаження (статичне)	1600 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ● ●
Шум при переміщенні	● ○ ○ ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9651TOO150P63

EAN 4031582314618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

