

KAPPA

9651TOO160P63

EAN 4031582314625

Въртящо колело с фиксиращо устройство на посоката, Корпус и плоча в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, капосулован въртящ се лагер, защитен аксиален сачмен лагер и конусовиден сачмен лагер, гресьорка, занитена ос, закрепване на планка. Тяло на колелото от полиамид, тежко изпълнение, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	160 мм
Ширина на гумите	50 мм
Размер на планката	135 x 110 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Издаване напред	58 мм
Интерференция на въртенето	398 мм
Конструктивна височина	205 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	4.301 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	850 кг
Статична товароносимост	1700 кг


Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ●
Шум при движение	● ○ ○ ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж



КАРРА

9651TOO160P63

EAN 4031582314625



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

