

KAPPA

9652FTP250P63

EAN 4031582314779

Otočné kolečko s totální brzdou, hlava nahoře kola, Vidlice a plotna ze svařované oceli, zinkochromát, utěsněné ložisko s dvojitém speciálním kuličkově-kuželovým ložiskem, snýtováno pevným nýtem a samojistnou zajišťovací maticí, maznice, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z litiny, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	250 mm
Šířka kola	50 mm
Šířka kolečka	116 mm
Velikost plotny	135 x 110 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Hlava kolečka-Ø	111 mm
Vyosení	61 mm
Přesah kolečka	375 mm
Stavební výška	305 mm
Teplota	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	10.271 kg
Poloměr otáčení	187.5 mm
Tvrdost běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	1200 kg
Statická nosnost	2400 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9652FTP250P63

EAN 4031582314779



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

