

KAPPA

9652FTP250P63

EAN 4031582314779

Role pivotante cu blocare totală, pedala în direcția de rulare, furcă sudată din oțel gros, zincată, rulment cu bile și rulment cu role conice în cap, șurub direcție cu piuliță autoblocantă, niplu gresor, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă. Jantă din fontă, suprafață de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	250 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea roții	116 mm
Mărimea plăcii	135 x 110 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Diametru guler	111 mm
Deviație de la ax	61 mm
Diametrul de pivotare	375 mm
Înălțime totală	305 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Greutate	10.271 kg
Raza de pivotare	187.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	1200 kg
Sarcină statică	2400 kg


Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9652FTP250P63

EAN 4031582314779



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

