

KAPPA

9652TOP160P63

EAN 4031582314939

Ruota girevole con freno a doppia azione, anteriore, Supporto e piastra in acciaio elettrosaldato, zincato lucido, passivato blu, su cuscinetto reggispinta in abbinamento con cuscinetto a rulli conici, perno centrale filettato con dado di serraggio assicurato, ingrassatore, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in poliammide, pesante, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Diametro ruota | 160 mm |
| Larghezza della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 116 mm |
| Dimensione della piastra | 135 x 110 mm |
| Interasse fori piastra | 105 x 80/75 mm |
| Diametro fori piastra | 11 mm |
| Dome-Ø | 111 mm |
| Disassamento | 58 mm |
| Ingombro piroettamento | 280 mm |
| Altezza utile | 205 mm |
| Temperatura | - 30 / + 80 °C |
| Norma | EN 12533 |
| Peso | 4.479 kg |
| Raggio ingombro piroettamento | 140 mm |
| Durezza della fascia | Shore D 75 |
| Portata | 850 kg |
| Portata statica | 1700 kg |


Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Resistenza al rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Silenziosità | ● ○ ○ ○ ○ |
| Abrasione | ● ● ● ● ● |
| Protezione dalla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

Dimensioni



Struttura e montaggio



KAPPA

9652TOP160P63

EAN 4031582314939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

