

KAPPA

9658FTP200P64

EAN 4031582316230

Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue boulonné,
Fixation à platine.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de
précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	80 mm
Largeur de la roulette	140 mm
Dimension de platine	175 x 140 mm
Distance entre axe	140 x 105 mm
Diamètre des trous	15 mm
Diamètre du dôme	130 mm
Hauteur	255 mm
Résistance à la température	- 10 / + 60 °C
Norme	EN 12533
Poids	11.118 kg
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	1400 kg
Capacité de charge statique	2800 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

KAPPA

9658FTP200P64

EAN 4031582316230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

