

# KAPPA

## 9658FTP250P64

EAN 4031582316315

Pevné kolečko, Svařovaná vidlice, zinkochromátováno, kolečko se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z litiny, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka    | 250 mm         |
| Šířka kola        | 80 mm          |
| Velikost plotny   | 175 x 140 mm   |
| Rozteč děr        | 140 x 105 mm   |
| Průměr děr        | 15 mm          |
| Stavební výška    | 305 mm         |
| Teplota           | - 20 / + 60 °C |
| Standard          | EN 12533       |
| Hmotnost          | 16.678 kg      |
| Tvrdost běhounu   | Shore A 92     |
| Dynamická nosnost | 1800 kg        |
| Statická nosnost  | 3600 kg        |

### Dimensions



### Vlastnosti

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor         | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost pohybu      | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení           | ● ● ● ● ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |

# KAPPA

9658FTP250P64

EAN 4031582316315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

