

KAPPA

9658FTP300P64

EAN 4031582316346

固定脚轮, 前叉和托板焊接固定, 电镀镀铬, 螺帽轮轴, 托板安装装置.

铸铁制轮心,

轮面: 聚亚安酯, 浇铸成型, 精密滚珠轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	300 毫米
车轮宽度	80 毫米
托板尺寸	175 x 140 毫米
托板孔中心	140 x 105 毫米
托板孔	15 毫米
总高度	355 毫米
温度	- 20 / + 60 摄氏度
标准	EN 12533
重量	17.229 公斤
轮面硬度	支杆 A 92
动(力)载重量	2000 公斤
静载重量	4000 公斤

Dimensions



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ○
防锈	● ● ● ○ ○

KAPPA

9658FTP300P64

EAN 4031582316346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

