

KAPPA

9658FTP300P64

EAN 4031582316346

Pevné kolečko, Svařovaná vidlice, zinkochromátováno, kolečko se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z litiny, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	300 mm
Šířka kola	80 mm
Velikost plotny	175 x 140 mm
Rozteč děr	140 x 105 mm
Průměr děr	15 mm
Stavební výška	355 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	17.229 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 92
Dynamická nosnost	2000 kg
Statická nosnost	4000 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

KAPPA

9658FTP300P64

EAN 4031582316346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

