

KAPPA

9658FTP300P64

EAN 4031582316346

Rolă fixă, furcă sudată din oțel gros, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din fontă, suprafață de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	300 mm
Lățimea roții	80 mm
Mărimea plăcii	175 x 140 mm
Găuri de prindere	140 x 105 mm
Gaură	15 mm
Înălțime totală	355 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Greutate	17.229 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 92
Sarcină dinamică	2000 kg
Sarcină statică	4000 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

KAPPA

9658FTP300P64

EAN 4031582316346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

