

# KAPPA

## 9680ETP080P63

EAN 4031582314960

Ruota girevole, Supporto e piastra in acciaio elettrosaldato, zincato lucido, passivato blu, girevole con doppio giro sfere protetto e rinforzato, perno centrale filettato con dado di serraggio assicurato, ingrassatore, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in acciaio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	80 mm
Larghezza della ruota	60 mm
Larghezza ruota	110 mm
Dimensione della piastra	135 x 110 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Dome-Ø	111 mm
Disassamento	41 mm
Ingombro piroettamento	178 mm
Altezza utile	135 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso	3.991 kg
Raggio ingombro piroettamento	89 mm
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	500 kg
Portata statica	1000 kg


### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni



### Struttura e montaggio



# KAPPA

9680ETP080P63

EAN 4031582314960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

