

KAPPA

9680FTP100P63

EAN 4031582314977

Поворотний ролик, корпус та диск, сталевий, зварний, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений однорядний шарнірний подвійний шарикопідшипник, нарізний шворінь та затискна запобіжна гайка, змащувальний ніпель, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із чавуна, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	110 MM
розмір пластини	135 x 110 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	111 MM
зсув	41 MM
Зчеплення шарніру	190 MM
Загальна висота	145 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	4.488 кг
радіус повороту	95 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	450 кг
допустиме навантаження (статичне)	900 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ● ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9680FTP100P63

EAN 4031582314977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

