

# KAPPA

## 9680FTP150P63 WT60

EAN 4031582315004

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas con los rodamientos reforzados y protegidos, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	150 mm
Ancho de la rueda	60 mm
Ancho de rueda	110 mm
Medida de pletina	135 x 110 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Diámetro de dome	111 mm
Desplazamiento	58 mm
Interferencia de giro	275 mm
Altura total	200 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	6.313 kg
Radio giratorio	137.5 mm
Dureza del bandaje	Shore D 42
Capacidad de carga	800 kg
Capacidad de carga estática	1600 kg


### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

### Dimensiones



### Estructura y montaje



# KAPPA

9680FTP150P63 WT60

EAN 4031582315004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

