

KAPPA

9680ITP100P63 FLAT

EAN
Objednávací číslo4031582315172
00802068

Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa
Typ produktu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 3 km/h	540 kg
Nosnost 4 km/h	540 kg
Nosnost 6 km/h	430 kg
Statický Nosnost	1080 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	145 mm
Celková šířka	110 mm
Celková hmotnost	3,401 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva	Pasivováno modrou
Offset	41 mm
Radius otočení	95 mm
Otočné rušení	190 mm
Průměr otočné kamery	111 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	135 mm
Šířka desky	110 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

KAPPA

9680ITP100P63 FLAT

EAN
Objednáací číslo

4031582315172
00802068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

