

## KAPPA

9680ITP100P63 FLAT

EAN  
Numărul de4031582315172  
00802068

Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Kappa
Tip produs	Rola pivotantă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 3 km/h	540 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h	540 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	430 kg
Capacitate de încărcare statică	1080 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	145 mm
Lățime totală	110 mm
Greutate totală	3,401 kg

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de rulare (D)	42 malul D

## FURCA

Material	Fontă sau fier forjat, greu
Formă Furcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	41 mm
Raza de pivotare	95 mm
Interferență pivotantă	190 mm
Diametru cupolă	111 mm

## RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	135 mm
Lățimea plăcii	110 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

# KAPPA

9680ITP100P63 FLAT

EAN  
Numărul de

4031582315172  
00802068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

