

# KAPPA

9680ITP100P63 FLAT

EAN  
Broj porudžbine4031582315172  
00802068

Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●●○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa
Vrsta proizvoda	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	540 kg
Nosivost na 6 km/h	430 kg
Statički Nosivost	1080 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	145 mm
Ukupna širina	110 mm
Ukupna težina	3,401 kg

## TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
štيتnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

## KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđajući
Boja	plavo cinkovano
ofset	41 mm
okretni radijus	95 mm
Otpor okretanju	190 mm
Prečnik kupole	111 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

# KAPPA

9680ITP100P63 FLAT

EAN  
Broj porudžbine

4031582315172  
00802068

## TEHNIČKI CRTEŽI

