

KAPPA

9680ITP200P63 Flat

EAN 4031582315219

Поворотний ролик, корпус та диск, сталевий, зварний, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений однорядний шарнірний подвійний шарикопідшипник, нарізний шворінь та затискача запобіжна гайка, змащувальний ніпель, вісь колеса з гайкою, кріплення пластина. Центр колеса із алюмінію, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	110 MM
розмір пластина	135 x 110 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	111 MM
зсув	59 MM
Зчеплення шарніру	320 MM
Загальна висота	245 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	4.505 кг
радіус повороту	160 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	800 кг
допустиме навантаження (статичне)	1600 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9680ITP200P63 Flat

EAN 4031582315219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

