

# KAPPA

## 9680TOO160P63

EAN 4031582315264

Otočné kolečko, Vidlice a plotna ze svařované oceli, zinkochromát, utěsněné ložisko s dvojitým speciálním kuličkově-kuželovým ložiskem, snýtováno pevným nýtem a samojistnou zajištěnou maticí, maznice, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	50 mm
Velikost plotny	135 x 110 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Vyosení	58 mm
Přesah kolečka	276 mm
Stavební výška	205 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	3.832 kg
Poloměr otáčení	138 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	850 kg
Statická nosnost	1700 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost pohybu	● ○ ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# KAPPA

9680TOO160P63

EAN 4031582315264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

