

KAPPA

9680TOP100P63

EAN 4031582315295

Zwenkwiel, vork en plaat staalgelast, verzinkt chromatiseerd, zwenklager voorzien van dubbele, geharde, kogellagers, geschroefd en geborgd, met smeernippel, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op precisiekogellager, Heavy Duty uitvoering



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	110 mm
Plaatafmeting	135 x 110 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
DOM-Ø	111 mm
Uitlading	41 mm
Uitzwenking - Ø	190 mm
Bouwhoogte	145 mm
Temperatuur	- 30 / + 80 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	3.347 kg
Zwenkradius	95 mm
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	600 kg
Statisch draagvermogen	1200 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ●
Verplaatsingsgeluid	● ○ ○ ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage



KAPPA

9680TOP100P63

EAN 4031582315295



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

