

KAPPA

9680TOP100P63

EAN 4031582315295

Поворотний ролик, корпус та диск, сталевий, зварний, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений однорядний шарнірний подвійний шарикопідшипник, нарізний шворінь та затискача запобіжна гайка, змащувальний ніпель, вісь колеса з гайкою, кріплення пластина. Центр колеса із поліаміду, надміцний, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	110 MM
розмір пластина	135 x 110 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	111 MM
зсув	41 MM
Зчеплення шарніру	190 MM
Загальна висота	145 MM
Температура	- 30 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	3.347 кг
радіус повороту	95 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	600 кг
допустиме навантаження (статичне)	1200 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ● ●
Шум при переміщенні	● ○ ○ ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9680TOP100P63

EAN 4031582315295



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

