

KAPPA

9680TOP150P63

EAN 4031582315318

Zwenkwiel, vork en plaat staalgelast, verzinkt chromatiseerd, zwenklager voorzien van dubbele, geharde, kogellagers, geschroefd en geborgd, met smeernippel, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op precisiekogellager, Heavy Duty uitvoering



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

| | |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wielbreedte | 110 mm |
| Plaatafmeting | 135 x 110 mm |
| Boutgatafstand | 105 x 80/75 mm |
| Bevestigingsgat | 11 mm |
| DOM-Ø | 111 mm |
| Uitlading | 58 mm |
| Uitzwenking - Ø | 275 mm |
| Bouwhoogte | 200 mm |
| Temperatuur | - 30 / + 80 °C |
| Standaard | EN 12533 |
| Eigen gewicht | 3.973 kg |
| Zwenkradius | 137.5 mm |
| Hardheid van de band | Shore D 75 |
| Dyn. draagvermogen | 800 kg |
| Statisch draagvermogen | 1600 kg |

Kenmerken

| | |
|---------------------|-----------|
| Rolweerstand | ● ● ● ● ● |
| Verplaatsingsgeluid | ● ○ ○ ○ ○ |
| Strepen | ● ● ● ● ● |
| Roest bescherming | ● ● ● ○ ○ |

Afmetingen



Structuur en montage



KAPPA

9680TOP150P63

EAN 4031582315318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

