

KAPPA

9680TOP160P63

EAN 4031582315325

Otočné kolečko, Vidlice a plotna ze svařované oceli, zinkochromát, utěsněné ložisko s dvojitým speciálním kuličkově-kuželovým ložiskem, snýtováno pevným nýtem a samojistnou zajištěnou maticí, maznice, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kola vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	50 mm
Šířka kolečka	110 mm
Velikost plotny	135 x 110 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Hlava kolečka-Ø	111 mm
Vyosení	58 mm
Přesah kolečka	280 mm
Stavební výška	205 mm
Teplota	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	4.111 kg
Poloměr otáčení	140 mm
Tvrдость běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	850 kg
Statická nosnost	1700 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost pohybu	● ○ ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9680TOP160P63

EAN 4031582315325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

