

# KAPPA

## 9681FTP125P63

EAN 4031582315370

Ruota girevole con bloccaggio direzionale, Supporto e piastra in acciaio elettrosaldato, zincato lucido, passivato blu, girevole con doppio giro sfere protetto e rinforzato, perno centrale filettato con dado di serraggio assicurato, ingrassatore, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in ghisa,

Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Larghezza ruota	110 mm
Dimensione della piastra	135 x 110 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Dome-Ø	111 mm
Disassamento	48 mm
Ingombro piroettamento	225 mm
Altezza utile	170 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso	5.562 kg
Raggio ingombro piroettamento	112.5 mm
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	550 kg
Portata statica	1100 kg


### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni



### Struttura e montaggio



# KAPPA

9681FTP125P63

EAN 4031582315370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

