

KAPPA

9681FTP150P63 WT60

EAN 4031582315394

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	60 mm
Dimension de platine	135 x 110 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	58 mm
Diamètre d'encombrement	262 mm
Hauteur	200 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12533
Poids	6.598 kg
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	800 kg
Capacité de charge statique	1600 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage



KAPPA

9681FTP150P63 WT60

EAN 4031582315394



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

