

KAPPA

9681FTP200P63 WT60

EAN 4031582315431

Поворотний ролик з фіксатором напрямку, корпус та диск, сталевий, зварний, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений однорядний шарнірний подвійний шарикопідшипник, нарізний шворінь та затискна запобіжна гайка, змащувальний ніпель, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із чавуна, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса | 200 MM |
| Ширина колеса | 60 MM |
| ширина ролика | 110 MM |
| розмір пластини | 135 x 110 MM |
| Центри отворів диску | 105 x 80/75 MM |
| Отвір диску | 11 MM |
| Купол діаметром | 111 MM |
| зсув | 59 MM |
| Зчеплення шарніру | 320 MM |
| Загальна висота | 245 MM |
| Температура | - 10 / + 60 °C |
| Стандарт | EN 12533 |
| Вага | 8.72 кг |
| радіус повороту | 160 MM |
| Міцність покриття | Міцність за Шором D 42 |
| Вантажопідйомність | 1000 кг |
| допустиме навантаження (статичне) | 2000 кг |

Advantages at a glance

| | |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ● ○ |
| Шум при переміщенні | ● ● ● ○ ○ |
| Тертя | ● ● ● ● ○ |
| Стійкий до корозії | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9681FTP200P63 WT60

EAN 4031582315431



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

