

# KAPPA

## 9681IEP160P63

EAN 4031582315530

Grozāmais ritentiņš ar virziena fiksētāju  
 , Apvalks un plāksnīte metināta tērauda, cinka-hroma pārklājums, nosepts šarnīra gultnis ar dubulto lodīšu gultni, vītņota liela izmēra tapa un nodrošināts fiksētāja uzgrieznis, eļļošanas nipelis, riteņa ass ar uzgriezni , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no alumīnija, protektors: melna gumijas riepa, vulkanizēta, augstas precizitātes lodīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Tehniskie dati

Riteņa diametrs	160 mm
Riteņa platums	50 mm
Atbalsta riteņa platums	110 mm
Platformas izmērs	135 x 110 mm
Platformas caurumu centri	105 x 80/75 mm
Platformas caurums	11 mm
Kupola diametrs	111 mm
Nobīde no centrālās ass	58 mm
Griešanās rādiuss	280 mm
Kopējais augstums	205 mm
Temperatūra	- 20 / + 85 °C
Standarts	EN 12532
Svars	4.458 kg
Griešanās rādiuss	140 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore A 68
Kravnesība - kustībā	350 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	700 kg


### Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ●
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# KAPPA

9681IEP160P63

EAN 4031582315530



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

