

KAPPA

9681IEP200P63

EAN 4031582315547

Roda giratória com travão direccional, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória com rolamento axial rígido protegido, cabeça giratória aparafusada, com parafuso rebitado, casquilho lubrificado, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de borracha elástica negra vulcanizada, rolamento rígido de esferas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Dados técnicos

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Diâmetro da roda | 200 mm |
| Largura da roda | 50 mm |
| Largura da roda | 110 mm |
| Medida da placa de fixação | 135 x 110 mm |
| Distância de furação | 105 x 80/75 mm |
| Diâmetro de furação | 11 mm |
| Diâmetro de dome | 111 mm |
| Desvio em relação ao eixo | 59 mm |
| Diâmetro raio giratório | 320 mm |
| Altura total | 245 mm |
| Temperatura | - 20 / + 85 °C |
| Norma | EN 12532 |
| Peso da roda | 5.06 kg |
| Raio giratório | 160 mm |
| Dureza da superfície de rodagem | Shore A 68 |
| Capacidade de carga | 450 kg |
| Cap. de carga estática | 900 kg |

Advantages at a glance

| | |
|---------------------------|-----------|
| Resistência de rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento | ● ● ● ● ● |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Protecção contra oxidação | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9681IEP200P63

EAN 4031582315547



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

