

KAPPA

9681ITP100P63 Flat

EAN 4031582315561

Въртящо колело с фиксиращо устройство на посоката, корпус и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, въртящо се с капсулован двоен сачмен лагер, шенкелен болт с резба и занитване, нипел за гресиране, занитена ос на колелото, закрепване на планка. Корпус на колело от алуминий, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	50 мм
Ширина на колелото	110 мм
Размер на планката	135 x 110 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Купол-Ø	111 мм
Издаване напред	41 мм
Интерференция на въртенето	190 мм
Конструктивна височина	145 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	3.723 кг
Кръгов радиус	95 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	540 кг
Статична товароносимост	1080 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж



КАРРА

9681ITP100P63 Flat

EAN 4031582315561



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

