

KAPPA

9681ITP100P63 Flat

EAN 4031582315561

Role pivotante cu blocare pe direcție, furcă sudată din oțel gros, zincată, rulment cu bile și rulment cu role conice în cap, șurub direcție cu piuliță autoblocantă, niplu gresor, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă. Jantă din aluminiu, suprafață de rulare din poliuretan, rulment de precizie

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea roții	110 mm
Mărimea plăcii	135 x 110 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Diametru guler	111 mm
Deviație de la ax	41 mm
Diametrul de pivotare	190 mm
Înălțime totală	145 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	3.723 kg
Raza de pivotare	95 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	540 kg
Sarcină statică	1080 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9681ITP100P63 Flat

EAN 4031582315561



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

