

KAPPA

9681ITP125P63 Flat

EAN 4031582315578

Въртящо колело с фиксиращо устройство на посоката, корпус и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, въртящо се с капсулован двоен сачмен лагер, шенкелен болт с резба и занитване, нипел за гресиране, занитена ос на колелото, закрепване на планка. Корпус на колело от алуминий, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	50 мм
Ширина на колелото	110 мм
Размер на планката	135 x 110 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Купол-Ø	111 мм
Издаване напред	48 мм
Интерференция на въртенето	225 мм
Конструктивна височина	170 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	3.938 кг
Кръгов радиус	112.5 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	500 кг
Статична товароносимост	1000 кг


Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж



КАРРА

9681ITP125P63 Flat

EAN 4031582315578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

