

KAPPA

9681ITP125P63 Flat

EAN 4031582315578

Grozāmais ritentiņš ar virziena fiksētāju
 , Apvalks un plāksnīte metināta tērauda, cinka-hroma pārklājums, nosepts šarnīra gultnis ar dubulto lodīšu gultni, vītņota liela izmēra tapa un nodrošināts fiksētāja uzgrieznis, eļļošanas nipelis, riteņa ass ar uzgriezni , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no alumīnija, protektors: poliuretāns, izliets, augstas precizitātes lodīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Riteņa diametrs	125 mm
Riteņa platums	50 mm
Atbalsta riteņa platums	110 mm
Platformas izmērs	135 x 110 mm
Platformas caurumu centri	105 x 80/75 mm
Platformas caurums	11 mm
Kupola diametrs	111 mm
Nobīde no centrālās ass	48 mm
Griešanās rādiuss	225 mm
Kopējais augstums	170 mm
Temperatūra	- 10 / + 60 °C
Standarts	EN 12532
Svars	3.938 kg
Griešanās rādiuss	112.5 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 42
Kravnesība - kustībā	500 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	1000 kg


Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9681ITP125P63 Flat

EAN 4031582315578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

