

KAPPA

9681ITP200P63 Flat

EAN 4031582315608

Zwenkwiel met fixeermogelijkheid, vork en plaat staalgelast, verzinkt chromatiseerd, zwenklager voorzien van dubbele, geharde, kogellagers, geschroefd en geborgd, met smeernippel, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	200 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	110 mm
Plaatafmeting	135 x 110 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
DOM-Ø	111 mm
Uitlading	59 mm
Uitzwenking - Ø	320 mm
Bouwhoogte	245 mm
Temperatuur	- 10 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	4.648 kg
Zwenkradius	160 mm
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	800 kg
Statisch draagvermogen	1600 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage



KAPPA

9681ITP200P63 Flat

EAN 4031582315608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

