

KAPPA

9681ITP250P63 Flat

EAN 4031582315615

定向锁定旋转脚轮, 轮架和托板焊接固定, 电镀镀铬, 密封单旋转双滚珠轴承, 丝扣中心销和锁定螺帽保护, 注油嘴, 螺帽轮轴, 托板安装装置. 铝制轮心,
轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	250 毫米
车轮宽度	55 毫米
脚轮宽度	110 毫米
托板尺寸	135 x 110 毫米
托板孔中心	105 x 80/75 毫米
托板孔	11 毫米
安装孔-直径	111 毫米
偏移量	61 毫米
旋转阻止	375 毫米
总高度	305 毫米
温度	- 10 / + 60 摄氏度
标准	EN 12532
重量	5.974 公斤
旋转半径	187.5 毫米
轮面硬度	支杆 D 42
动(力)载重量	1000 公斤
静载重量	2000 公斤

Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ○
防锈	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9681ITP250P63 Flat

EAN 4031582315615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

