

KAPPA

9681TOO100P63

EAN 4031582315622

Grozāmais ritentiņš ar virziena fiksētāju
 , Apvalks un plāksnīte metināta tērauda, cinka-hroma pārklājums, nosegts šarnīra gultnis ar dubulto lodīšu gultni, vītņota liela izmēra tapa un nodrošināts fiksētāja uzgrieznis, eļļošanas nipelis, riteņa ass ar uzgriezni , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, paredzēts lielai slodzei, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Riteņa diametrs	100 mm
Riteņa platums	50 mm
Atbalsta riteņa platums	110 mm
Platformas izmērs	135 x 110 mm
Platformas caurumu centri	105 x 80/75 mm
Platformas caurums	11 mm
Kupola diametrs	111 mm
Nobīde no centrālās ass	41 mm
Griešanās rādiuss	190 mm
Kopējais augstums	145 mm
Temperatūra	- 40 / + 80 °C
Standarts	EN 12533
Svars	3.511 kg
Griešanās rādiuss	95 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 75
Kravnesība - kustībā	600 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	1200 kg


Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ○ ○ ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9681TOO100P63

EAN 4031582315622



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

