

KAPPA**9681TOO125P63**

EAN 4031582315639

Zwenkwiel met fixeermogelijkheid, vork en plaat staalgelast, verzinkt chromatiseerd, zwenklager voorzien van dubbele, geharde, kogellagers, geschroefd en geborgd, met smeernippel, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager, Heavy Duty uitvoering

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	50 mm
Plaatafmeting	135 x 110 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Uitlading	48 mm
Uitzwenking - Ø	262 mm
Bouwhoogte	170 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	3.646 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	700 kg
Statisch draagvermogen	1400 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ●
Verplaatsingsgeluid	● ○ ○ ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen**Structuur en montage**

KAPPA

9681TOO125P63

EAN 4031582315639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

