

# KAPPA

## 9681TOO125P63

EAN 4031582315639

Поворотний ролик з фіксатором напрямку, корпус та диск, сталевий, зварний, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений однорядний шарнірний подвійний шарикопідшипник, нарізний шворінь та затискна запобіжна гайка, змащувальний ніпель, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, надміцний, простий підшипник ковзання

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса                    | 125 MM                 |
| Ширина колеса                     | 50 MM                  |
| розмір пластини                   | 135 x 110 MM           |
| Центри отворів диску              | 105 x 80/75 MM         |
| Отвір диску                       | 11 MM                  |
| зсув                              | 48 MM                  |
| Зчеплення шарніру                 | 262 MM                 |
| Загальна висота                   | 170 MM                 |
| Температура                       | - 40 / + 80 °C         |
| Стандарт                          | EN 12533               |
| Вага                              | 3.646 кг               |
| Міцність покриття                 | Міцність за Шором D 75 |
| Вантажопідйомність                | 700 кг                 |
| допустиме навантаження (статичне) | 1400 кг                |

### Advantages at a glance

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ● ● ○ |
| Шум при переміщенні      | ● ○ ○ ○ ○ ○ |
| Тертя                    | ● ● ● ● ● ● |
| Стійкий до корозії       | ● ● ● ○ ○   |

### Dimensions



### Structure & Mounting



# KAPPA

9681TOO125P63

EAN 4031582315639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

