

KAPPA

9681TOO200P63

EAN 4031582315660

Drejeligt hjul med retningsbremse, Gaffel og montageplade af stålsvejst konstruktion, zink-kromatiseret, drejkrans med dobbelt, hård, lukket kuglekrans, bolt i drejkrans nittet og sikret, smørenippel, hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, svær udførsel, glideleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

Hjul-Ø	200 mm
Hjulbredde	50 mm
Hjulbredde	110 mm
Plademål	135 x 110 mm
Hulafstand	105 x 80/75 mm
Pladehul-Ø	11 mm
DOM-Ø	111 mm
Udladning	59 mm
Udfaldsdiameter	320 mm
Byggehøjde	245 mm
Temperaturinterval	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Vægt	4.606 kg
Udfaldsradius	160 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 75
Belastning (dynamisk)	1000 kg
Belastning (statisk)	2000 kg

Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ○ ○ ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensioner



Struktur og montering



KAPPA

9681TOO200P63

EAN 4031582315660



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

