

KAPPA

9681TOO200P63

EAN 4031582315660

Role pivotante cu blocare pe direcție, furcă sudată din oțel gros, zincată, rulment cu bile și rulment cu role conice în cap, șurub direcție cu piuliță autoblocantă, niplu gresor, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea roții	110 mm
Mărimea plăcii	135 x 110 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Diametru guler	111 mm
Deviație de la ax	59 mm
Diametrul de pivotare	320 mm
Înălțime totală	245 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Greutate	4.606 kg
Raza de pivotare	160 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	1000 kg
Sarcină statică	2000 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ○ ○ ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9681TOO200P63

EAN 4031582315660



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

