

KAPPA

9681TOP100P63

EAN 4031582315684

Въртящо колело с фиксиращо устройство на посоката, корпус и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, въртящо се с капсулован двоен сачмен лагер, шенкелен болт с резба и занитване, нипел за гресиране, занитена ос на колелото, закрепване на планка. Тяло на колелото от полиамид, тежко изпълнение, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	50 мм
Ширина на колелото	110 мм
Размер на планката	135 x 110 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Купол-Ø	111 мм
Издаване напред	41 мм
Интерференция на въртенето	190 мм
Конструктивна височина	145 мм
Температура	- 30 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	3.63 кг
Кръгов радиус	95 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	600 кг
Статична товароносимост	1200 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ●
Шум при движение	● ○ ○ ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж



КАРРА

9681TOP100P63

EAN 4031582315684



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

