

KAPPA

9681TOP100P63

EAN 4031582315684

Поворотний ролик з фіксатором напрямку, корпус та диск, сталевий, зварний, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений однорядний шарнірний подвійний шарикопідшипник, нарізний шворінь та затискна запобіжна гайка, змащувальний ніпель, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, надміцний, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	110 MM
розмір пластини	135 x 110 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	111 MM
зсув	41 MM
Зчеплення шарніру	190 MM
Загальна висота	145 MM
Температура	- 30 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	3.63 кг
радіус повороту	95 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	600 кг
допустиме навантаження (статичне)	1200 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ● ●
Шум при переміщенні	● ○ ○ ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9681TOP100P63

EAN 4031582315684



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

