

KAPPA

9682FTP160P63

EAN 4031582315776

Поворотний ролик із загальним фіксатором, головна частина ролику, корпус та диск, сталевий, зварний, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений однорядний шарнірний подвійний шарикопідшипник, нарізний шворінь та затискна запобіжна гайка, змащувальний ніпель, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із чавуна, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	116 MM
розмір пластини	135 x 110 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	111 MM
зсув	58 MM
Зчеплення шарніру	280 MM
Загальна висота	205 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	6.094 кг
радіус повороту	140 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	750 кг
допустиме навантаження (статичне)	1500 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ● ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9682FTP160P63

EAN 4031582315776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

