

KAPPA

9682IEP160P63

EAN 4031582315905

Ruota girevole con freno a doppia azione, anteriore, Supporto e piastra in acciaio elettrosaldato, zincato lucido, passivato blu, girevole con doppio giro sfere protetto e rinforzato, perno centrale filettato con dado di serraggio assicurato, ingrassatore, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in alluminio, Fascia: gomma nera elastica vulcanizzata, mozzo su cuscinetti a sfere

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Larghezza ruota	116 mm
Dimensione della piastra	135 x 110 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Dome-Ø	111 mm
Disassamento	58 mm
Ingombro piroettamento	280 mm
Altezza utile	205 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12532
Peso	4.416 kg
Raggio ingombro piroettamento	140 mm
Durezza della fascia	Shore A 68
Portata	350 kg
Portata statica	700 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio



KAPPA

9682IEP160P63

EAN 4031582315905



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

