

KAPPA

9682IEP200P63

EAN 4031582315912

Поворотний ролик із загальним фіксатором, головна частина ролику, корпус та диск, сталевий, зварний, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений однорядний шарнірний подвійний шарикопідшипник, нарізний шворінь та затискна запобіжна гайка, змащувальний ніпель, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із алюмінію, протектор: чорна еластична шина, вулканізований, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	116 MM
розмір пластини	135 x 110 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	111 MM
зсув	59 MM
Зчеплення шарніру	320 MM
Загальна висота	245 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	5.02 кг
радіус повороту	160 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 68
Вантажопідйомність	450 кг
допустиме навантаження (статичне)	900 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9682IEP200P63

EAN 4031582315912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

