

KAPPA

9682ITP125P63 Flat

EAN 4031582315936

配有全锁定、首端脚轮的旋转脚轮，轮架和托板焊接固定，电镀镀铬，密封单旋转双滚珠轴承，丝扣中心销和锁定螺帽保护，注油嘴，螺帽轮轴，托板安装装置。铝制轮心，轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	125 毫米
车轮宽度	50 毫米
脚轮宽度	116 毫米
托板尺寸	135 x 110 毫米
托板孔中心	105 x 80/75 毫米
托板孔	11 毫米
安装孔-直径	111 毫米
偏移量	48 毫米
旋转阻止	225 毫米
总高度	170 毫米
温度	- 10 / + 60 摄氏度
标准	EN 12532
重量	3.97 公斤
旋转半径	112.5 毫米
轮面硬度	支杆 D 42
动(力)载重量	500 公斤
静载重量	1000 公斤


Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ○
防锈	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9682ITP125P63 Flat

EAN 4031582315936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

