

KAPPA

9682ITP125P63 Flat

EAN 4031582315936

Поворотний ролик із загальним фіксатором, головна частина ролику, корпус та диск, сталевий, зварний, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений однорядний шарнірний подвійний шарикопідшипник, нарізний шворінь та затискна запобіжна гайка, змащувальний ніпель, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із алюмінію, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	116 MM
розмір пластини	135 x 110 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	111 MM
зсув	48 MM
Зчеплення шарніру	225 MM
Загальна висота	170 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	3.97 кг
радіус повороту	112.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	500 кг
допустиме навантаження (статичне)	1000 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9682ITP125P63 Flat

EAN 4031582315936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

