

KAPPA

9682ITP160P63 Flat

EAN 4031582315950

Zwenkwiel met dubbele rem, vork en plaat staalgelast, verzinkt chromatiseerd, zwenklager voorzien van dubbele, geharde, kogellagers, geschroefd en geborgd, met smeernippel, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	116 mm
Plaatafmeting	135 x 110 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
DOM-Ø	111 mm
Uitlading	58 mm
Uitzwenking - Ø	280 mm
Bouwhoogte	205 mm
Temperatuur	- 10 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	4.31 kg
Zwenkradius	140 mm
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	800 kg
Statisch draagvermogen	1600 kg


Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage



KAPPA

9682ITP160P63 Flat

EAN 4031582315950



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

